



382610

## Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface	chave
Modo de fixação	saliente

#### Configuração

modo de comutação	comutador de escada bipolar
antibacterialtreatment	Não

#### Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

#### Comandos e indicadores

Botão de pressão	Não
------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de comutação	16 AX
-----------------------	-------

#### Dimensões

Profundidade	40.1 mm
Altura	70.8 mm
Largura	70.8 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	mate

#### Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão, para fixação por parafuso
--------------------	---

#### Ligação

Bornes de junção	de acordo com IEC 60669-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0632-1
modo de ligação	com terminais de parafuso
Tipo de ligação	Ligação a parafusos

#### Equipamento

dispositivos de fecho/sistemas de chave	para sistemas de chave mestra
---	-------------------------------

canhões DIN	para canhões DIN
hasheatingswitch	Não
<b>Segurança</b>	
Índice de protecção IP	IP20
<b>Identificação</b>	
Aplicações	Comando de iluminação
Série de design principal	Light control