



383110

## Botão chave p/estores, unipol., s/canhão

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface chave

#### Compatibilidade

iftttsupportavailable Não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

#### Corrente eléctrica

Mudança de corrente 10 A

#### Dimensões

Profundidade 40.3 mm

Profundidade de montagem 31.5 mm

Altura 70.8 mm

Largura 70.8 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Aparência da superfície mate

#### Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão, para fixação por parafuso

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Equipamento

dispositivos de fecho/sistemas de chave para sistemas de chave mestra

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal Comando de estores