



383120

## Botão de chave p/ estores, s/canhão

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface chave

#### Configuração

modo de comutação unipolar

#### Compatibilidade

ifttsupportavailable Não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

#### Corrente eléctrica

Mudança de corrente 10 A

#### Dimensões

Profundidade 40.1 mm

Profundidade de montagem 30.9 mm

Altura 70.8 mm

Largura 70.8 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

#### Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão, para fixação por parafuso

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Equipamento

dispositivos de fecho/sistemas de chave para sistemas de chave mestra

#### Segurança

Índice de protecção IP IP44

#### Identificação

Série de design principal Montado à face com protecção anti-salpicos IP44

#### Instruções

Texto de indicação Adequado para instalação IP44 protegida contra água.

