



383210

Botão chave p/ estores, bipolar., s/canhão

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface chave

Compatibilidade

iftttsupportavailable Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente eléctrica

Mudança de corrente 10 A

Dimensões

Profundidade 40.2 mm

Profundidade de montagem 31.1 mm

Altura 70.8 mm

Largura 70.8 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Aparência da superfície mate

Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão, para fixação por parafuso

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Equipamento

dispositivos de fecho/sistemas de chave para sistemas de chave mestra

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal Comando de estores