




383800

## 1930/Gls/Plzz - botão rot. duplo, 2 entr

### Características técnicas

#### Configuração

modo de comutação com posição 0

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

#### Corrente eléctrica

Mudança de corrente 10 A

#### Dimensões

Profundidade 42 mm

Profundidade de montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 42 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

#### Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Identificação

Série de design principal Serie 1930/Glas/R.classic

Série Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie

#### Instruções

Texto de indicação Igualmente adequado para fixação com placas de cobertura em vidro sem centro.