



383803

### 1930/Glas/R.c - botão rot. duplo, 2 entr

#### Características técnicas

##### Configuração

modo de comutação	com posição 0
antibacterialtreatment	Não

##### Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	10 A

##### Corrente eléctrica

Mudança de corrente	10 A
---------------------	------

##### Dimensões

Profundidade	42 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm

##### Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
----------	------------------

##### Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
Tipo de ligação	Ligação a parafusos

##### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

##### Identificação

Série	Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie
-------	---

##### Instruções

Texto de indicação	Igualmente adequado para fixação com placas de cobertura em vidro sem centro.
--------------------	---