



3841

Interrup. rotativo p/ estores, unipolar

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Rotativo

Funções

função com função de bloqueio por toque

Configuração

modo de comutação com posição 0

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente nominal 10 A

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 A

Dimensões

Profundidade 46 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

Ligação

Bornes de junção de acordo com IEC 60669-1

Bornes de junção de acordo com VDE 0632-1

modo de ligação com terminais de parafuso

Equipamento

centros / placas centrais para centro com botão rotativo

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal Comando de estores