



3851

Com. chave p/ estores, unipol., s/ fecho

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface chave

Funções

função com função de bloqueio por toque

Configuração

modo de comutação com posição 0

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente nominal 10 A

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 A

Dimensões

Profundidade 33 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Equipamento

centros / placas centrais o centro utilizado determina a função de interruptor ou botão de pressão

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal Comando de estores