



3852

**Com. chave p/ estores, bipolar., s/ fecho**

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Tipo de interface chave

##### Funções

função com função de bloqueio por toque

##### Configuração

modo de comutação com posição 0

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente nominal 10 A

##### Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 A

##### Dimensões

Profundidade 33 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

##### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

##### Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

##### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

##### Equipamento

centros / placas centrais o centro utilizado determina a função de interruptor ou botão de pressão

##### Segurança

Índice de protecção IP IP20

##### Identificação

Aplicações Comando de estores

Série de design principal Comando de estores