



387500

## 1930/GIs/Plzz - comut. lustre rotativo

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Configuração

modo de comutação comutador de lustre

#### Comandos e indicadores

Botão de pressão Não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 AX

#### Dimensões

Profundidade 42 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material Duroplástico

Aparência da superfície mate

#### Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Tipo de ligação Ligação a parafusos

#### Equipamento

iluminação sem lâmpada de néon

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Identificação

tipo de interruptor para aparelho Não

Série de design principal Serie 1930/Glas/R.classic

