



387600

1930/Gls/Plzz - comut. escada rotativo

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Configuração

modo de comutação Interruptor/comutador

Comandos e indicadores

Botão de pressão Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 AX

Dimensões

Profundidade 42 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Aparência da superfície mate

Instalação, montagem

modo de instalação com garras de expansão

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Tipo de ligação Ligação a parafusos

Equipamento

iluminação sem lâmpada de néon

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Identificação

tipo de interruptor para aparelho Não

Série de design principal Serie 1930/Glas/R.classic

