



41102022

### R.1/R.3 - Schuko "EDV" c/LED, encarnado

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

##### Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

##### Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
--------------------------	-------

##### Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

##### Materiais, acabamento, cores

Colores especiales de líneas de diseño	vermelho
Cor	Vermelho
Cor	vermelho
Cor RAL	RAL 3003 - Encarnado rubi
Material	termoplástico

##### Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

##### Ligação

Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de suspensão de aparafusar

##### Utilização

_empty_	com porta-etiqueta
---------	--------------------

##### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

---

protecção	Proteção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

---

### Identificação

---

Série de design principal	Berker R.1/R.3/R.8
Série	R.1, berker R.3

---

### Instruções

---

Texto de indicação	Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm.
--------------------	---

---