



41666086

Q.x - tomada NEMA 5-15 R, antracite

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
Número de pólos	bipolar + terra

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	125 V
Tensão nominal	125 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	15 A

Dimensões

Profundidade de montagem	19 mm
--------------------------	-------

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Cor	cinzento antracite
Cor RAL	RAL 7021 - Cinzento escuro
Material / mão de obra	lacado
Material	termoplástico
Aparência da superfície	aveludado

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão, para fixação por parafuso
--------------------	---

Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Padrões

Standard	NEMA 5-15 R
----------	-------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
protecção	sem protecção de contacto aprimorada

Identificação

Série de design principal

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Série

Berker Q.1

Instruções

Texto de indicação

Não certificado pela UL.