

41668982

S.1/B.x - tomada NEMA 5-15 R, creme

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
Número de pólos	bipolar + terra

Configuração

Nº de módulos	1

Principais características eléctricas

Tensão nominal	125 V
Tensão nominal	125 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	15 A

Dimensões

Profundidade de montagem	19 mm

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco
Cor	Branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 1013 - Branco pérola
Material	termoplástico

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão

Ligação

Secção transversal do condutor (rígida)	4
modo de ligação	com terminais de parafuso

Padrões

Standard	NEMA 5-15 R

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
protecção	sem proteção de contacto aprimorada

Identificação

Série de design principal	Berker S.1/B.3/B.7
Série	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Instruções

Texto de indicação	Não certificado pela UL.