



41686089

## Q.x - tomada NEMA 5-20 R, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação	Encastrada
Número de pólos	bipolar + terra

#### Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	125 V
Tensão nominal	125 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	20 A

#### Dimensões

Profundidade de montagem	19 mm
--------------------------	-------

#### Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	aveludado

#### Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão, para fixação por parafuso
--------------------	---

#### Ligação

Secção transversal do condutor (rígida)	4
modo de ligação	com terminais de parafuso

#### Padrões

Standard	NEMA 5-20 R
----------	-------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
protecção	sem protecção de contacto aprimorada

#### Identificação

Série de design principal

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Série

Berker Q.1

---

**Instruções**

Texto de indicação

Não certificado pela UL.