



451510

## Tomada TV+FM, passagem 10dB

### Características técnicas

#### Conectividade

recepção / Transmissão para recepção terrestre, para transmissão analógica e digital

#### Frequência

broadbandtechnology 5...2400 MHz

#### Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz 10.5 dB

Atenuação de ligação a 860 MHz 7.5 dB

#### Materiais, acabamento, cores

Material metal

#### Instalação, montagem

Sistema para distribuidores SAT domésticos, para comunidade, sistemas de cabo DVB-T e banda larga

#### Ligação

modo de ligação com terminais de encaixe

#### Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...55 °C

#### Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Tecnologia de comunicação