



451510

### Tomada TV+FM, passagem 10dB

#### Características técnicas

##### Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

##### Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz 10,50 dB

Atenuação de ligação a 860 MHz 7,50 dB

Perda de passagem 2150 MHz 7 dB

Perda de passagem 860 MHz 4 dB

##### Ligações

Tipo de conector/ficha Tomada de passagem

##### Frequência

Largura de banda de frequência 5 - 2400 MHz

##### Equipamento

Número de saídas 2

##### Materiais

Material Metal

##### Dimensões

Profundidade 27,20 mm

Profundidade da montagem 40 mm

##### Instalação / montagem

Montagem Encastrar