



451510

Tomada TV+FM, passagem 10dB

Características técnicas

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz 10,50 dB

Atenuação de ligação a 860 MHz 7,50 dB

Perda de passagem 2150 MHz 7 dB

Perda de passagem 860 MHz 4 dB

Ligações

Tipo de conector/ficha Tomada de passagem

Frequência

Largura de banda de frequência 5 - 2400 MHz

Equipamento

Número de saídas 2

Materiais

Material Metal

Dimensões

Profundidade 27,20 mm

Profundidade da montagem 40 mm

Instalação / montagem

Montagem Encastrar