



452210

Tomada TV+FM+SAT, terminal

Características técnicas

Conectividade

conectores / terminais	alimentação remota através de tomada F
recepção / Transmissão	para recepção terrestre, para transmissão analógica e digital

Voltagem

voltagem	condução de tensão DC
----------	-----------------------

Frequência

broadbandtechnology	5...2400 MHz
---------------------	--------------

Resistência

waveimpedence	75 Ω
---------------	------

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz	2 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	5.5 dB

Materiais, acabamento, cores

Material	metal
----------	-------

Instalação, montagem

Sistema	para sistemas SAT simples e distribuídos, para comunidade, sistemas de cabo DVB-T e banda larga
---------	---

Ligação

modo de ligação	com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte	os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
-----------------------------------	---

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...55 °C
------------------------------	-------------

Identificação

Aplicações	Tecnologia de comunicação
Série de design principal	Tecnologia de comunicação