



4604

Tomada equipotencial encastrada

Características técnicas

Dimensões

Profundidade de montagem 35.3 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Aparência da superfície outro

Ligação

Secção transversal do condutor (rígida) 6

Pinos de ligação DIN 42801 parte 2

Elementos fornecidos

Componente com aro de sinalização verde-amarelo

Equipamento

centros / placas centrais para centro com abertura diâm. 18,8 mm

Identificação

Aplicações Sistemas e acessórios de ligação

Série de design principal Acessórios

Série Acessórios, Berker B.3, Berker S.1, Berker B.7 Glas, Berker Arsys, Berker K.5, Berker K.1, Mecanismos