



47591909

## S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, brc mt

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Configuração

Nº de módulos 2

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Frequência de funcionamento 50/60 Hz

Corrente nominal 16 A

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 16 A

#### Tampa, porta

tampa Placa de cobertura completa

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material termoplástico

Aparência da superfície mate

ismetallicolour Não

#### Instalação, montagem

normnatinstallationin1gangwallboxes DIN 49073-1

modo de instalação com fixação de parafuso / parafuso

#### Ligação

Bornes de junção de acordo com VDE 0620-1

#### Equipamento

withtransparentlabelholder Não

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 02

Índice de protecção IP IP20

protecção Protecção de contacto aprimorada

**Identificação**

Série de design principal

Berker S.1/B.3/B.7

Série

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas