



47592245

R.3 - Schuko x2 monb.obtr, preto

Características técnicas

Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem	22 mm
--------------------------	-------

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura completa
-------	-----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	preto
Cor	Preto
Cor	preto
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	termoplástico

Instalação, montagem

normnatinstallationin1gangwallboxes	DIN 49073-1
modo de instalação	com garras de expansão

Ligação

Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
------------------	--------------------------

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

protecção	Proteção de contacto aprimorada
-----------	---------------------------------

withenhancedcontactprotection	Sim
-------------------------------	-----

Identificação

Série de design principal	berker R.3
---------------------------	------------