



47596084

Q.x - Schuko x2 monob. obtur, alumínio

Características técnicas

Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura completa
-------	-----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	alumínio
Cor	Alumínio
Cor	alumínio
Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	Duroplástico
Aparência da superfície	aveludado

Instalação, montagem

modo de instalação	com fixação de parafuso / parafuso
--------------------	------------------------------------

Ligação

Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	02
Índice de protecção IP	IP20

protecção	Proteção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

Identificação

Série de design principal	Berker Q.1
---------------------------	------------
