



47596086

## Q.x - Schuko x2 monob. obtur, antrac

### Características técnicas

#### Arquitectura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

#### Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

#### Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura completa
-------	-----------------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Cor	Antracite
Cor	cinzento antracite
Cor RAL	RAL 7021 - Cinzento escuro
Material	Duroplástico
Aparência da superfície	aveludado

#### Instalação, montagem

modo de instalação	com fixação de parafuso / parafuso
--------------------	------------------------------------

#### Ligação

Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

#### Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	02
Índice de protecção IP	IP20

---

protecção	Proteção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

---

**Identificação**

---

Série de design principal	Berker Q.1
---------------------------	------------

---