



47597003

K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, alum lac

Características técnicas

Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem	22 mm
--------------------------	-------

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura completa
-------	-----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Alumínio
Cor	alumínio
Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

Instalação, montagem

normnatinstallationin1gangwallboxes	DIN 49073-1
modo de instalação	com fixação de parafuso / parafuso

Ligação

Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
------------------	--------------------------

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	02
---	----

Índice de protecção IP	IP20
protecção	Protecção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

Identificação

Série de design principal	berker K.5
---------------------------	------------