



47597006

K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, antrc mt

Características técnicas

Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz
Corrente nominal	16 A

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem	22 mm
--------------------------	-------

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura completa
-------	-----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	antracite
Cor	Antracite
Cor	cinzento antracite
Cor RAL	RAL 7021 - Cinzento escuro
Material	termoplástico
Aparência da superfície	mate

Instalação, montagem

modo de instalação	com fixação de parafuso / parafuso
--------------------	------------------------------------

Ligação

Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
------------------	--------------------------

Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	02
---	----

Índice de protecção IP	IP20
protecção	Protecção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

Identificação

Série de design principal	berker K.1
---------------------------	------------