



47597009

## K.1/K.5/R.3 - Schuko x2 monb.obtr, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Versão          | DIN 49440  |
| Modo de fixação | Encastrada |

#### Configuração

|               |   |
|---------------|---|
| Nº de módulos | 2 |
|---------------|---|

#### Principais características eléctricas

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tensão nominal              | 250 V    |
| Tensão nominal              | 250 V AC |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |
| Corrente nominal            | 16 A     |

#### Corrente eléctrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 16 A |
|---------------------|------|

#### Dimensões

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Profundidade de montagem | 22 mm |
|--------------------------|-------|

#### Tampa, porta

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| tampa | Placa de cobertura completa |
|-------|-----------------------------|

#### Materiais, acabamento, cores

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cor da série | branco polar           |
| Cor          | Branco Paloma          |
| Cor          | branco                 |
| Cor RAL      | RAL 9010 - Branco puro |
| Material     | termoplástico          |

#### Instalação, montagem

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| normnatinstallationin1gangwallboxes | DIN 49073-1                        |
| modo de instalação                  | com fixação de parafuso / parafuso |

#### Ligação

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Bornes de junção | de acordo com VDE 0620-1 |
|------------------|--------------------------|

#### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| withtransparentlabelholder | Não |
|----------------------------|-----|

#### Segurança

|   |    |
|---|----|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 02 |
|---|----|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Índice de protecção IP        | IP20                             |
| protecção                     | Protecção de contacto aprimorada |
| withenhancedcontactprotection | Sim                              |

---

**Identificação**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Série de design principal | berker K.1 |
|---------------------------|------------|