



503501

## Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V

### Características técnicas

#### Funções

switchingangle	3.5 °
----------------	-------

#### Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

#### Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V AC
----------------	----------

#### Corrente eléctrica

Mudança de corrente	10 A
---------------------	------

#### Dimensões

Profundidade	41.6 mm
--------------	---------

Profundidade de montagem	31.3 mm
--------------------------	---------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

#### Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
----------	------------------

#### Ligação

Bornes de junção	de acordo com IEC 60669-1
------------------	---------------------------

Bornes de junção	de acordo com VDE 0632-1
------------------	--------------------------

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

#### Identificação

Aplicações	Comando de iluminação
------------	-----------------------

Série de design principal	Light control
---------------------------	---------------