



503601

## R.c - Botão inversor, sup.red., 10A 250V

### Características técnicas

#### Funções

switchingangle	3.5 °
----------------	-------

#### Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC

#### Corrente eléctrica

Mudança de corrente	10 A
---------------------	------

#### Dimensões

Profundidade	42 mm
Profundidade de montagem	31 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
----------	------------------

#### Ligação

Secção transversal do condutor (rígida)	2.5
Bornes de junção	de acordo com IEC 60669-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0632-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

#### Identificação

Aplicações	Comando de iluminação
Série de design principal	Light control