



5101

Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V

Características técnicas

Configuração

modo de comutação contacto NA

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente eléctrica

Mudança de corrente 2 A

Dimensões

Profundidade 30.4 mm

Profundidade de montagem 29.3 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência da lâmpada incandescente máx. 2 W

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Equipamento

iluminação para sinalização ou monitorização de circuitos

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Identificação

Aplicações Comando de iluminação

Série de design principal Light control