



52047009

## K.1 - fonte alimentação, monob, branco

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento 50-60 Hz

#### Voltagem

Tensão de entrada 100...240 V AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de entrada máx. 180 mA

Corrente de saída máx. 250 mA

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

#### Instalação, montagem

normnatinstallationinstandardwallboxes DIN 49073-1

modo de instalação fixação de encaixe do centro

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...40 °C

#### Identificação

Série de design principal berker K.1

#### Instruções

Texto de indicação Recomendação: use uma caixa funda.