



676579

1930/Glas - tomada FR obtur., branco

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
Número de pólos	bipolar + terra

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	16 A

Dimensões

Profundidade de montagem	31.4 mm
installationdepthflushmountedboxes	31 mm
Profundidade da forma	14.5 mm

Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

Materiais, acabamento, cores

Cor da série	branco polar
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Duroplástico
ismetalliccolour	Não

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
modo de ligação	com terminais de suspensão de aparafusar

Utilização

empty	Instalação de posição variável em passos de 45 °
---------	--

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	02
protecção	Protecção de contacto aprimorada

Identificação

Série de design principal

Serie 1930/Glas

Série

Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal,
Glasserie