



67657901

## 1930/Glas - tomada FR obtur., preto

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação	Encastrada
Número de pólos	bipolar + terra

#### Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	16 A

#### Dimensões

Profundidade de montagem	31.3 mm
installationdepthflushmountedboxes	31 mm
Profundidade da forma	14.5 mm

#### Tampa, porta

tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	preto
Cor	Preto
Cor	preto intenso
Cor RAL	RAL 9005 - Preto intenso
Material	Duroplástico
ismetalliccolour	Não

#### Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

#### Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
modo de ligação	com terminais de suspensão de aparafusar

#### Utilização

_empty_	Instalação de posição variável em passos de 45 °
---------	--

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	02
---	----

protecção	Proteção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim
<b>Identificação</b>	
Série de design principal	Serie 1930/Glas
Série	Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie