



75040001



## Acoplador Bus FMD KNX

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão de programação e LED vermelho de programação

#### Conectividade

interface como interface entre módulos de utilizador INSTABUS EIB e linha bus

#### Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

#### Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) ≈ 10 mA

#### Dimensões

Profundidade de montagem 21.8 mm

Largura 0 modules

#### Potência

Consumo de energia KNX ≈ 100 mW

#### Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

#### Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão

#### Ligação

Nº de contactos 2

conexão bus ligação bus por meio de terminal

#### Configurações

Modos de configuração possíveis system

#### Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: unidade de acoplamento de bus

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Condições de utilização

Sujeito a modificações técnicas

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

---

**Identificação**

---

Aplicações

KNX - sensores, KNX - sistemas operacionais

---

família de produtos:

família de produtos: unidades de sistema

---

Série de design principal

KNX