



75040003



Acoplador Bus FMD Plus KNX

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão com botão de programação e LED vermelho de programação

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) ≈ 10 mA

Dimensões

Profundidade de montagem 21.8 mm

Largura 0 modules

Materiais, acabamento, cores

Material Plástico + metal

Instalação, montagem

modo de instalação sem garras de expansão

Ligação

Nº de contactos 2

conexão bus ligação bus por meio de terminal

Configurações

Modos de configuração possíveis system

Equipamento

Tipo de produto: tipo de produto: unidade de acoplamento de bus

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 5...45 °C

Identificação

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: unidades de sistema

Série de design principal KNX

