



Touch Sensor R.3 x1 pers., vidro preto

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Potência

Consumo de corrente 12,50 mA

Dimensões

Profundidade da montagem 12,90 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 16 mm

Altura 152 mm

Largura 81 mm

Profundidade 23 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 2

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Vidro

Acabamento Brilhante

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Ecrã

Com display Não

Textos

Função Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores, Função de bloqueio da superfície do sensor, p. ex., para a limpeza da superfície do vidro

75141155



Temperatura

Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para operação como unidade de extensão do controlador, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo