



75142850

IP20



## Touch Sensor R.3 x2, vidro branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 0

operação operação por toque suave das superfícies do sensor no LED branco

#### Dimensões

Profundidade 23 mm

Altura 152 mm

Largura 81 mm

#### Potência

Consumo 12.5 mA

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Ecrã

Com ecrã Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Vidro

Tipo de tratamento da superfície tampografia

#### Gestão de iluminação LED

LED com um LED LIGADO azul e 4 LED de estado brancos

#### Instalação, montagem

**Ligação**

acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal

**Elementos fornecidos**

Ligação ao bus incluída	Sim
-------------------------	-----

**Equipamento**

Número de pontos de actuação	4
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de configuração	Laserdruck

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

**Identificação**

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
Série de design principal	KNX - Berker R.3
Série	KNX, berker R.3