



75161092

IP20

B.IQ - BP KNX 1 tecla, vidro preto

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 1

Dimensões

Profundidade de montagem 16.7 mm

Altura 88.5 mm

Largura 88.5 mm

Medição

codificador codificador de regulação / posição 1 byte

Ecrã

Com ecrã Não

Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro preto

Cor Preto

Cor RAL RAL 9005 - Preto intenso

Material Vidro

Tipo de tratamento da superfície lacado

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 2 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Não

Acessórios incluídos

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Número de pontos de actuação 2

Com protecção em desmontagem / anti-roubo Sim

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

Segurança

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Identificação

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

Série de design principal KNX - Berker B.IQ

Série B.IQ, KNX