



75161093

IP20

## B.IQ - BP KNX 1 tecla, inox

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 1

#### Dimensões

Profundidade de montagem 16.7 mm

Altura 88.5 mm

Largura 88.5 mm

#### Medição

codificador codificador de regulação / posição 1 byte

#### Ecrã

Com ecrã Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série Aço inoxidável

Cor RAL RAL 9022 - Cinzento pérola claro

Material / mão de obra metal escovado

Material aço de alta qualidade

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície escovado

#### Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 2 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

#### Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir

#### Elementos fornecidos

**Acessórios incluídos**

---

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

**Equipamento**

---

Número de pontos de actuação 2

---

Com protecção em desmontagem / anti-roubo Sim

---

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

**Segurança**

---

Índice de protecção IP IP20

---

protecção com protecção anti roubo

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

**Identificação**

---

Aplicações KNX - sistemas operacionais

---

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

---

Série de design principal KNX - Berker B.IQ

---

Série B.IQ, KNX