



75162090

IP20

## B.IQ - BP KNX 2 teclas, vidro branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

#### Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 2

#### Dimensões

Profundidade 16.65 mm

Profundidade de montagem 16.7 mm

Altura 88.5 mm

Largura 88.5 mm

#### Medição

codificador codificador de regulação / posição 1 byte

#### Ecrã

Com ecrã Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Vidro

Tipo de tratamento da superfície lacado

#### Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 4 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

#### Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir

#### Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Não

**Acessórios incluídos**

Caixa para instalação em tomadas de embutir 1x

**Equipamento**

Número de pontos de actuação 4

Com protecção em desmontagem / anti-roubo Sim

Tipo de produto: tipo de produto: B.IQ

**Segurança**

Índice de protecção IP IP20

protecção com protecção anti roubo

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

**Identificação**

Aplicações KNX - sistemas operacionais

família de produtos: família de produtos: botão de pressão

Série de design principal KNX - Berker B.IQ

Série KNX, B.IQ