



75162093

IP20

B.IQ - BP KNX 2 teclas, inox

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 2

Dimensões

Profundidade 16.65 mm

Profundidade de montagem 16.7 mm

Altura 88.5 mm

Largura 88.5 mm

Medição

codificador codificador de regulação / posição 1 byte

Ecrã

Com ecrã Não

Materiais, acabamento, cores

Cor da série Aço inoxidável

Cor RAL RAL 9022 - Cinzento pérola claro

Material / mão de obra metal escovado

Material aço de alta qualidade

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície escovado

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 4 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída

Não

Acessórios incluídos

Caixa

para instalação em tomadas de embutir 1x

Equipamento

Número de pontos de actuação

4

Com protecção em desmontagem / anti-roubo

Sim

Tipo de produto:

tipo de produto: B.IQ

Segurança

Índice de protecção IP

IP20

protecção

com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...45 °C

Identificação

Aplicações

KNX - sistemas operacionais

família de produtos:

família de produtos: botão de pressão

Série

KNX, B.IQ