



B.IQ - BP KNX 3 teclas, inox

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

Dimensões

Altura 88,50 mm

Largura 88,50 mm

Profundidade 16,65 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 6

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Aço inoxidável

Código RAL 9022

Material Metal, Aço inoxidável

Acabamento Mate

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Ecrã

Com display Não

Textos

Função Funções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores

Proteção Com proteção contra desmantelamento

75163093

