



75164590

IP20

B.IQ - BP KNX 4 teclas Comf, vidro br

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

função funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 4

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Profundidade de montagem 16.7 mm

Altura 118.1 mm

Largura 88.5 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã Não

Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Vidro

Tipo de tratamento da superfície lacado

Gestão de iluminação LED

LED com LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)

Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir

Configurações

Modos de configuração possíveis	system, PB
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Não
-------------------------	-----

Acessórios incluídos

Caixa	para instalação em tomadas de embutir 1x
-------	--

Equipamento

Número de pontos de actuação	8
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de produto:	tipo de produto: B.IQ

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo
alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série	KNX, B.IQ