



75643035



TS Sensor - tecla x3 + termóst., vdr prt

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 0

operação operação por toque suae das superfícies do sensor no LED branco

Dimensões

Profundidade 37.7 mm

Profundidade 5.7 mm

Dimensões (L x A X P) 86 x 160 x 5.7 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

Potência

Consumo 23 mA

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor da série vidro preto

Cor Preto

Cor RAL RAL 9005 - Preto intenso

Material Vidro

Tipo de tratamento da superfície tampografia

Gestão de iluminação LED

LED com um LED LIGADO azul e 6 LED de estado brancos

Instalação, montagem

modo de instalação para fixação vertical

Ligação	
acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal
Configurações	
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
Elementos fornecidos	
Ligação ao bus incluída	Sim
Acessórios incluídos	
adaptadores	com aro de adaptação para protecção de desmontagem e formação de espaço sombra
Equipamento	
Número de pontos de actuação	8
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
controlo	para controlo de sala individual, para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos)
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)
Identificação	
Aplicações	KNX - sistemas operacionais
Série de design principal	KNX - Berker TS Sensor
Série	Sensor Berker TS, KNX
Instruções	
Texto de indicação	Adequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.