




75643134



## TS Sensor - x3 + termst., pers., vdr alu

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Potência

Consumo de corrente 23 mA

#### Dimensões

Profundidade da montagem 24,20 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

Profundidade 37,70 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando 8

#### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

#### Materiais

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Material Alumínio, Vidro

Acabamento Brilhante

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Ecrã

Com display Sim

#### Textos

Função Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato, Com função de proteção de válvula

Modo de instalação Para montagem vertical

---

Modo de funcionamento

Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

---

Temperatura

Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo

---

Tensão

Operação com saída não estrangulada de alimentação de tensão KNX possível (ter em atenção consumo atual), Fonte de alimentação auxiliar separada necessária