




75643134



## TS Sensor - x3 + termst., pers., vdr alu

### Características técnicas

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

operação operação por toque suae das superfícies do sensor  
no LED branco

#### Dimensões

Profundidade 37.7 mm

Profundidade 5.7 mm

Dimensões (L x A x P) 86 x 160 x 5.7 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

#### Potência

Consumo 23 mA

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz,  
posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e  
2 byte

#### Ecrã

Com ecrã Sim

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série alumínio de vidro

Cor Alumínio

Cor RAL RAL 9006 - Alumínio claro

Material Vidro

Tipo de tratamento da superfície tampografia

#### Gestão de iluminação LED

LED com um LED LIGADO azul e 6 LED de estado brancos

#### Instalação, montagem

modo de instalação para fixação vertical

#### Ligação

acoplador de bus com unidade de acoplamento de bus integrado

conexão bus ligação bus por meio de terminal

## Configurações

---

parametrização operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

## Elementos fornecidos

---

Ligação ao bus incluída Sim

## Acessórios incluídos

---

adaptadores com aro de adaptação para protecção de desmontagem e formação de espaço sombra

## Equipamento

---

Com protecção em desmontagem / anti-roubo Sim

Tipo de configuração Laserdruck

controlo para controlo de sala individual, para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos)

## Segurança

---

Índice de protecção IP IP20

## Condições de utilização

---

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Clase de eficiencia energética IV (2%)

## Identificação

---

Aplicações KNX - sistemas operacionais

Série de design principal KNX - berker TS Sensor - configurado

Série Sensor Berker TS, KNX

## Instruções

---

Texto de indicação Adequado apenas para o KNX/EIB! Em branco existem desvios de cor nas gamas de vidro existentes.