




75643135



TS Sensor - x3 + termst., pers., vdr prt

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Potência

Consumo de corrente 23 mA

Dimensões

Profundidade da montagem 24,20 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

Profundidade 37,70 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 8

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Vidro

Acabamento Brilhante

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Ecrã

Com display Sim

Textos

Função Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato, Com função de proteção de válvula

Modo de instalação Para montagem vertical

Modo de funcionamento

Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

Temperatura

Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo

Tensão

Operação com saída não estrangulada de alimentação de tensão KNX possível (ter em atenção consumo atual), Fonte de alimentação auxiliar separada necessária