

**TS Sensor - x3 + termst., pers., vdr prt**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

**Funções**

Com controlador de temperatura ambiente Sim

**Potência**

Consumo de corrente 23 mA

**Dimensões**

Profundidade da montagem 24,20 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 27 mm

Altura 160 mm

Largura 86 mm

Profundidade 37,70 mm

**Equipamento**

Número de pontos de comando 8

**Comandos e sinalizadores**

Com sinalizadores LED Sim

**Materiais**

Cor Preto

Código RAL 9005

Material Vidro

Acabamento Brilhante

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Ecrã**

Com display Sim

**Textos**

Função Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato, Com função de proteção de válvula

Modo de instalação Para montagem vertical

75643135

---

Modo de funcionamento

Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

---

Temperatura

Ligação adicional para sensor de temperatura externo, Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno ou de um objeto de comunicação externo

---

Tensão

Operação com saída não estrangulada de alimentação de tensão KNX possível (ter em atenção consumo atual), Fonte de alimentação auxiliar separada necessária