


75662726



Q.x - BP KNX 2 teclas+termóst., antr

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

cenários de iluminação recuperação, ajuste e armazenamento de 8 cenários de iluminação

temporizadores com temporizador de temperatura da divisão

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 2

operação operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz

Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 56.4 x 17 mm

Altura 70.9 mm

Largura 70.9 mm

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor da etiqueta 217,217,217

Cor da série antracite

Cor RAL RAL 7021 - Cinzento escuro

Material termoplástico

Aparência da superfície aveludado

Tipo de tratamento da superfície lacado

Gestão de iluminação LED

LED com um LED de operação branco e 4 LED`s de estado de cor laranja

Configurações

Modos de configuração possíveis	system
parametrização	operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Equipamento

Número de pontos de actuação	6
Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
Tipo de configuración	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Tipo de produto:	tipo de produto: botão de pressão duplo
controlo	para controlo de sala individual

Utilização

empty	com porta-etiquetas
---------	---------------------

Software

Actualização	com Flash-Controller
--------------	----------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
protecção	com protecção anti roubo

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
Série de design principal	KNX - Berker Q.1/Q.3
Série	KNX, Berker Q.1

Instruções

Texto de indicação	Folhas de porta-etiqueta em separado disponíveis, ref. 9498 31 03.
--------------------	--