


75662729



Q.1 - BP KNX 2 teclas+termóst., branco

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Dimensões

Profundidade da montagem 21,40 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 25 mm

Altura 70,90 mm

Largura 70,90 mm

Profundidade 34,80 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 6

Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Material Termoplástico

Acabamento Aveludado

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Ecrã

Com display Sim

Textos

Função Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato, Com função de proteção de válvula

Modo de funcionamento Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura

Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio